

DEPREMOL TU

PN ENS 052 - 02

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

DEPREMOL TU je syntetický přípravek na bázi polyvinylacetátu s přidavkem antistatika a dalších látek, které určují jeho aplikační vlastnosti.

vlastnost	zkoušeno podle	DEPREMOL TU
typické hodnoty		
vzhled při 20°C		homogenní bílá kapalina
specifikace		
sušina, % hmot., min.	PN ENS 052 - 02	40
vzhled 1% vodného roztoku	PN ENS 052 - 02	bílá disperze
pH 1% vodného roztoku	PN ENS 052 - 02	4÷7

- mrazuvzdorný do – 5°C
- slabé rozvrstvení na povrchu se nepovažuje za kvalitativní vadu
- rozpustný ve studené a teplé vodě v každém poměru
- stálý v rozmezí pH 4÷10 a v tvrdé vodě
- antistatický účinek
- má specifickou příjemnou vůni
- při sušení či termofixaci nevydává nepříjemný zápach
- dobře biologicky odbouratelný v odpadních vodách

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

DEPREMOL TU je apretační tužící přípravek určený k apretaci textilních materiálů tkaných, pletených, netkaného bytového textilu a jiných textilních výrobků (pásků, popruhů apod.), u kterých se vyžaduje zvýšená tuhost, rozměrová stálost, životnost a antistatická účinnost.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Pro impregnační lázně:

- ♦ **Tužící úprava polopermanentní:**
50÷300 g/l DEPREMOLu TU
- ♦ **Nesráživá a plnicí úprava:**
50÷150 g/l DEPREMOLu TU
50÷150 g/l PEDISOLu N121
- ♦ **Gofráž:**
150 g/l DEPREMOLu TU
0,5 g/l ALFONALu K
8 g/l močoviny

Suché zboží se impregnuje na foulárdu, pokud možno s nejdelším stykem zboží a lázně. Stupeň odmačknutí musí být rovnoměrný a má se pohybovat v rozmezí 70÷80 %.

Po impregnaci následuje sušení při 70÷80°C na obsah vlhkosti, který odpovídá volně skladovanému materiálu. Sušení se musí provádět střední rychlostí, protože při vysoké rychlosti dochází k migraci a nestejnomyšernému

uložení přípravku na materiálu. Sušení je vhodné na rámech s předstihem nebo na závěsových sušičkách. Zboží nesmí být v žádném případě namáháno. Po sušení se zboží určené na gofráž zpracuje na razícím kalandru.

HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MANIPULACI S VÝROBKEM

DEPREMOL TU není jedem ani žíravinou podle platných předpisů. Výrobek není hořlavý.

Při manipulaci použít pracovní oděv, gumové rukavice, brýle. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat základní pravidla osobní hygieny, ruce po práci umýt vodou, ošetřit reparačním krémem.

První pomoc:

Při vniknutí do oka či potřísnění - důkladně vymýt proudem čisté vody, při zasažení oka vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Při náhodném požití - ústa vypláchnout čistou vodou, přivolat lékaře, který rozhodne o eventuelním výplachu žaludku.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

DEPREMOL TU je obvykle dodáván v PE konvích po 50 l, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Výrobek by měl být skladován v původních dobře uzavřených obalech na suchém zastíněném místě při teplotách 0÷25°C. Za těchto podmínek je záruka 6 měsíců ode dne vyskladnění.

VYRÁBÍ A DODÁVÁ

ENASPOL, a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1

Telefon	417 813 111, 417 813 105
Fax/záznamník	417 813 108
Tech. služba	417 813 126
GSM brána	724 238 135
URL	http://www.enaspol.cz
E-mail	enaspol@enaspol.cz

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorními měřeními a aplikačními zkouškami. Odpovídají našim současným znalostem a jsou poskytovány v dobré víře. Tyto informace však mají výhradně technický a nezávazný charakter a slouží k orientaci našich zákazníků. Reálné zpracování výrobku je vždy třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám. Při tom je třeba respektovat existující patentové nároky a autorská a jiná práva. Závazné kvalitativní parametry výrobku se řídí dohodou, nebo jakostní specifikací výrobce. Přetiskování a zveřejňování informací z tohoto materiálu pouze se souhlasem dodavatele a výrobce.